

Högvakuum-munstycken









Nedermans svetsmunstycken är mycket lämpliga att användas tillsammans med balansarmen men finns även med magnetfot och sugfot, se tillbehör nedan. Munstycke CWN är ljuddämpat för bästa komfort.

- Designad för högvakuum utan minskad prestanda.

Produkt namn	Högvakuum-munstycken
--------------	----------------------

Högvakuum-munstycken





Bild	Beskrivning	Model
	Munstycke FWN 200/50, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h, bredd 200 mm	40290110*
	Munstycke FWN 400/50, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h, bredd 400 mm	40290120*
	Munstycke CWN-S 105/40, anslutning D=40 mm, luftflöde 200 m ³ /h	40290330**
	CWN-S 105/50 munstycke, ljuddämpad, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h, sug diameter 105 mm	40290230**
	CWN-S 105/63 munstycke, ljuddämpad, anslutning D=63 mm, luftflöde 400 m ³ /h, sug diameter 105 mm	40290240**
	Munstycke CWN-S 105/50, ljuddämpad, anslutning D=50 mm, luftflöde 250 m ³ /h	40290270***

*FWN-munstycke. För montering på balansarmar, magnet- eller sugfot. Måste kombineras med munstycksförlängning när den används med balansarmar.

**Ljuddämpande munstycke. För montage på balansarmar, magnet- eller sugfot.

***Ljuddämpande munstycke med flexibel stålslangförlängning. För montage på balansarmar, magnet- eller sugfot.

Högvakuum-munstycken

Tillbehör		Artikelnummer
	Magnet fot	40290170
	Sugfot	40290180
	Förhöjningsfäste	40290200
	Sensorring	40750020
	Handtag CWN-S 105/50 & 63	40070420